

praxis »

Profitable Floristikideen für das Tagesgeschäft

Mehr als
55
Ideen für
Floristen!

Tischschmuck
im neuen Violett-Trend

Muttertagsideen
für die Super Mom

Outdoor-Pflanzungen
mit Tropenfeeling

BLOOM'S
PROFESSIONAL

Verkaufsstärke Ideen für den Frühsommer

€ (D) 17,50

ISBN 978-3-96563-099-4



9 783965 630994

EIN LETZTER GRUSS

Urnenschmuck mit bedruckten Schleifenbändern



Alchemilla mollis · *Aristea confusa* · *Chasmanthium latifolium* · *Clematis* Cultivar · *Dianthus barbatus* · *Dianthus caryophyllus* · *Rosa* Cultivar

Urne (Dielegno) · Schleife (HRMTEC)

schwarzer, vorne geöffneter Frischblumensteckschaum-Ring mit schwarzem geschlossenen Holzboden (beides OASIS® Floral Products)

Zeit 45 min · **Höhe** 62 cm · **Breite** 45 cm · **Tiefe** 40 cm

Dekorationselemente im Bild: Stuhl (KFF)



Chrysanthemum x grandiflorum · *Clematis* Cultivar · *Germini* Cultivar · *Panicum virgatum* · *Rosa* Cultivar · *Scabiosa atropurpurea* · *Thlaspi arvense*

Urne (Dielegno) · Schleife (HRMTEC) · Trauerflor · Steckdraht (BUCCO) · Gasschale, Teller (beides ASA)

OASIS® TerraBrick™ Floral Media (OASIS® Floral Media) · Befestigungsstick mit Klebepad (OASIS® Floral Products)

Zeit 20 min · **Höhe** 76 cm · **Durchmesser** 50 cm



1 Zunächst wird der TerraBrick™ in eine Glasschale gegeben und gewässert. **2** Nun den Befestigungsstick mit integriertem Klebepad auf der Unterseite des Teller befestigen und diesen asymmetrisch als Stellfläche für die Urne in die TerraBrick™-Fläche einstecken.

3 Urne hierauf platzieren, die Blüten anschließend sich gegenseitig leicht überkreuzend halbkreisförmig um die Urne herum einstecken. Anschließend die bedruckte Schleife andrahten und hinzufügen.

Chrysanthemum x grandiflorum 'Santini' · Clematis Cultivar · Dianthus caryophyllus · Eucalyptus gunnii · Gemini Cultivar · Olea europaea · Ophiopogon japonicus · Rosa Cultivar

Urne (Dielegno) · Schleife (HRMTEC) · Band (Goldina da Vinci artfleur)

OASIS® BIOLIT® NatureSource™ Blumensteckschaum-Ring mit Recyclingkarton-Unterlage (OASIS® Floral Products)

Zeit 30 min · Höhe 13 cm · Durchmesser 36 cm



» 1 Für den an der Urne hängenden Blütenring zunächst die Steckunterlage wässern und die Floralien einstecken, dabei längere wie die Zweige im Uhrzeigersinn um den Steckring herumführen. 2 Nun das Band an zwei sich gegenüber liegenden Stellen im Ring befestigt, dabei so viel Band in der Mitte belassen, dass beim Drüberlegen des Ringes über die Urne der Ring an dieser seitlich hängen kann. 3 Nun noch die bedruckte Trauerschleife über der Urne und unter dem Aufhängband durchführen, sodass es nach vorne mit dem bedruckten Teil lang herunterhängen kann, wenn die Urne auf einem Ständer postiert wird.



Astrantia major · Chrysanthemum x grandiflorum 'Santini' · Clematis Cultivar · Cymbidium Cultivar · Dianthus caryophyllus · Hydrangea macrophylla · Rosa Cultivar · Thlaspi arvense

Urne (Dielegno) · Schleife (HRMTEC) · Stützdraht (BUCO)

Frischblumensteckschaum-Ring mit Holzunterlage und herausnehmbarer Podestplatte (OASIS® Floral Products)

Zeit 30 min · Höhe 14 cm · Durchmesser 30 cm

Alchemilla mollis · *Asparagus densiflorus* 'Meyeri' · *Chamelaucium uncinatum* · *Chrysanthemum x grandiflorum* · *Chrysanthemum x grandiflorum* 'Santini' · *Clematis* Cultivar · *Cordylone fruticosa* · *Dianthus barbatus* · *Dianthus caryophyllus* · *Eustoma grandiflorum* · *Hypericum* Cultivar · *Phlebodium aureum*

Urne (Dielegno) · Schleife (HRMTEC) · Metallständer · Steckdraht (BUCO) · Kabelbinder · Holzplatten · Schrauben

Frischblumensteckschaum-Platte mit Holzunterlage (OASIS® Floral Products)

Zeit 60 min · **Höhe** 215 cm · **Breite** 60 cm · **Tiefe** 25 cm

Dekorationselemente im Bild: Stühle (KFF)



Chrysanthemum x grandiflorum · *Cymbidium* Cultivar · *Dianthus caryophyllus* · *Eucalyptus gunnii* · *Eucalyptus polyanthemos* · *Eustoma grandiflorum* · *Germini* Cultivar · Ranken

Urne (Dielegno) · Schleife (HRMTEC) · Gestaltungsring, Steckdraht, Zierdraht (alles BUCO) · Metallständer · Kabelbinder

Frischblumensteckschaum-Ziegel mit Drahtgitter, Hängeschlaufe und Hartschaumunterlage (OASIS® Floral Products) · Verdunstungsschutz-Spray (FLORALIFE® Post Harvest Products)

Zeit 30 min · **Höhe** 200 cm · **Breite** 28 cm · **Tiefe** 20 cm



1 Zunächst die Steckunterlage wässern und diese dann mithilfe von Kabelbindern im Rahmen des Metallständers befestigen.

2 Nun die Blumen einstecken.

3 Zur besseren Haltbarkeit diese mit Finishing Touch einsprühen. Abschließend die Trauerschleife am Ring aus Ranken fixieren.

Schleifenbeschriftung von HRMTEC

» Zur floristischen Verwendung der Produkte siehe Seite 38–43.



Die neue Dimension der Schleifenbeschriftung

Der **1 2 3 Schleifenprofi VX Prägeautomat** bedruckt alle gängigen Schleifenbänder in unbeschränkter Länge mit Metallic-Schrift in Gold und Silber sowie in Schwarz und Weiß (Sonderfarben auf Anfrage). Dabei ist er kostensparend, flexibel, einfach zu bedienen und zukunftsorientiert. Er wird komplett mit Software und Hightech-Premium-Druckfolie geliefert.



HRMTEC ist spezialisiert auf den prägerealistischen, digitalen Schleifendruck und bietet unter der **Marke 1 2 3 Printing** eine breite Palette entsprechender Produkte (Schleifendrucksystem mit Software, Druckfolien, Schleifenbänder in Moiré, Supersatin und Satin, Zubehör) sowie Dienstleistungen (HRMTEC Care Pakete, Support, Installation, Training) an. HRMTEC baut dabei auf die Erfahrungen im computergestützten Schleifendruck seit 1997.


Der neue **1 2 3 Schleifenprofi VX Prägeautomat** von HRMTEC ist der einzige computergestützte Prägeautomat, der Schleifenbänder mit Heißprägung bedruckt. Das System wurde ausschließlich für den Schleifendruck entwickelt und ist voll industrietauglich. Die Produktion des **1 2 3 Schleifenprofi VX Prägeautomaten** ist ISO 9001:2000 zertifiziert und das Gerät ist CE zertifiziert.

Das Gerät mit den Maßen 575 x 320 x 235 mm (L x B x H) zeichnet sich durch besonders einfache Bedienung aus. In Prägebreiten von 20 bis 252 mm ist eine Vielzahl von Materialien bedruckbar, von den gängigen Band- bzw. Schmuckbandarten (Satin, Super Satin, Moiré) über Papierarten (Papierschleifen, Papierkranzschleifen, Pergamentpapier) bis zu Kunststoffmaterialien (Polybänder, Folienbänder). Die Druckfolie wird jeweils nur im Druckbereich verwendet und im nicht zu prägenden Bereich nicht mitgeführt. Dadurch ergibt sich im Vergleich zu anderen Systemen eine enorme Kosteneinsparung. Der Prägeautomat läuft mit der Schleifenprofi-Software. Die Systemschnittstelle ist nicht-proprietär und erlaubt den Software-Einsatz anderer Hersteller (Schleifendrucksoftware: GreenRibbon, p&w, Terradata etc. oder Standardsoftware: CorelDraw, BarTender, Powerpoint etc.).

Alle Vorteile des
1 2 3 Schleifenprofi VX Prägeautomat
auf einen Blick:



- **Druckqualität:** Höchste Präzision bei Metallic- (Gold, Silber) und Farbprägung (Schwarz, Weiß) auf allen Schleifenbandmaterialien (Satin, Moiré, Supersatin, Supersatin Premium, Polyband etc.).
- **Kostensparnis:** Verwendung der Druckfolie nur im druckbaren Bereich, die Folie wird im nicht zu prägenden Bereich nicht mitgeführt.
- **Flexibilität:** stufenlose Prägebreiten von 20 bis 256 mm
- **Platzersparnis:** kompakte, in jede Umgebung passende Größe (L x B x H = 575 x 320 x 235 mm)
- **Unabhängigkeit:** Mit der Druckertreiber-Software kann das Gerät mit jeder beliebigen Software sowie den meisten auf dem Markt erhältlichen Schleifendruck-Programmen angesteuert werden, was den Einsatz individuell bevorzugter Software gewährleistet.
- **Bedienfreundlichkeit:** Prägen von verschiedenen Schleifenbändern mit verschiedenen Druckfolien ohne lästige Einstellung von Druckparametern. Einfach Schleife einlegen, drucken, fertig.
- **Zukunftsorientiertheit:** Der Druckertreiber des 1 2 3 Schleifenprofi VX Prägeautomaten läuft unter Windows 64-Bit Betriebssystemen (Windows 10, etc.). Der Rechner, welcher den Prägeautomaten ansteuert, kann an internen oder externen Netzwerken angeschlossen werden, mit Integration in Ihre betriebseigene Software Umgebung.



HRMTEC GmbH
Baarerstrasse 75
CH-6300 Zug
Schweiz

Windeberger Landstraße 35
99974 Mühlhausen

Mail: info@hrmtec.com
Website: hrmtec.com